


Prirubna ploča za senzore razine

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 brtve

Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Montaža	prema DIN 24557
Snaga tlaka [bar]	0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...80
--------------------------	--------

Mehanički podaci

Težina [g]	183
Vrsta montaže	prema DIN 24557
Materijali	Aluminij eloksirano; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM; Brtva: NBR
Zakretni moment pritezanja [Nm]	6...9
Spajanje senzora	adaptacija stezaljke Ø 16 mm
Procesni priključak	prirubnica

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------