




Adapter za zavarivanje senzor razine

WELDING ADAPTER 50/D16



Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Montaža	Zavrtanje stezaljkom
Snaga tlaka [bar]	0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...80
--------------------------	--------

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi	Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute	U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g]	394,5
Dimenzije [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materijali	prirubnica: Plemeniti čelik; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm]	6...9
Spajanje senzora	Ø 16 mm
Procesni priključak	Zavareni adapter Ø 50 mm

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------