


Stezni priključak za procesne senzore

MOUNTING ADAPTER G1



1 brtve

Primjena

Dizajn za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL

Montaža Zavrtanje stezaljkom

Snaga tlaka [bar] 0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] 0...80

Mehanički podaci

Težina [g] 335

Dimenzije [mm] Ø 39 / L = 57

Materijali prirubnica: Plemeniti čelik; Zaporna matica: Plemeniti čelik;
Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM; Brtva: Tesnit

Zakretni moment pritezanja [Nm] 6...9

Spajanje senzora Ø 16 mm

Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.