


Prirubna ploča za senzore razine

FLANGE PLATE 65-80 D16



Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Snaga tlaka [bar]	0,5

Mehanički podaci

Težina [g]	144,5
Materijali	prirubnica: Aluminij eloksirano; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm]	6...9
Spajanje senzora	adaptacija stezaljke Ø 16 mm
Procesni priključak	prirubnica

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------