


Prirubna ploča za senzore razine

FLANGE PLATE 54-52X52



1 brtve

Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Snaga tlaka [bar]	0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...80
---------------------	------	--------

Mehanički podaci

Težina	[g]	121
Materijali		prirubnica: Aluminij eloksirano; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM; Brtva: Tesnit
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	6...9
Spajanje senzora		adaptacija stezaljke Ø 16 mm
Procesni priključak		prirubnica

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------