


Stezni priključak za procesne senzore

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16



Primjena		
Dizajn		za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Montaža		Zavrtanje stezaljkom
Snaga tlaka	[bar]	0,5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	259
Dimenzije	[mm]	Ø 39 / L = 48
Materijali		prirubnica: Plemeniti čelik; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	6...9
Spajanje senzora		Ø 16 mm
Procesni priključak		spoj navojem 3/4\" NPT vanjski navoj
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.