


Stezni priključak za procesne senzore

MOUNTING ADAPTER NPT1/D16



Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI, LT, LL
Montaža	Zavrtanje stezaljkom
Snaga tlaka [bar]	0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...80
--------------------------	--------

Mehanički podaci

Težina [g]	327
Dimenzije [mm]	Ø 39 / L = 53
Materijali	prirubnica: Plemeniti čelik; Zaporna matica: Plemeniti čelik; Distančni tuljak: Mjed; stezni prsten: FKM
Zakretni moment pritezanja [Nm]	6...9
Spajanje senzora	Ø 16 mm
Procesni priključak	spoj navojem 1" NPT vanjski navoj

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------