




Stezni priključak za procesne senzore

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM



- 1 Stezni vijak
- 2 stezni prsten
- 3 Adapter na uvijanje

EC 1935/2004 

Primjena		
Primjena	higijenski sustavi	
Montaža	Zavrtanje stezaljkom	
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari	
Snaga tlaka	[bar]	10
Bez međuprostora		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...150
Mehanički podaci		
Težina	[g]	100
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PEEK	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 10; (adapter na uvijanje; 10 ± 1 Adapter stezaljki)
Spajanje senzora	Ø 8 mm	
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje	

E43020



Stezni priključak za procesne senzore

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------