


E43101



Klimatska cijev za senzore razine

CLIMATIC TUBE L=472



Primjena

Dizajn	za kapacitivne senzore razine LK, LI	
Mediji	Voda; mediji na bazi vode	
Srednja temperatura	[°C]	0...60
Snaga tlaka	[bar]	0,5

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	20...60
---------------------	------	---------

Mehanički podaci

Težina	[g]	140,5
Materijali		PP-H; NBR
Duljina L	[mm]	472

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------