




Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE G3/4 L240



1 Držač za fiksiranje za element za centriranje

CRN

Primjena	
Dizajn	za senzore razine LR
Srednja temperatura [°C]	-40...200
Snaga tlaka [bar]	16
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	16
Mehanički podaci	
Težina [g]	180,5
Materijali	Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držać za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)
Spajanje senzora	spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak	spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Duljina L [mm]	240
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Brtva: 1
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.