




Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE G3/4 L700



1 Držač za fiksiranje za element za centriranje

CRN

Primjena

Dizajn	za senzore razine LR	
Srednja temperatura	[°C]	-40...200
Snaga tlaka	[bar]	16
Vakuumska otpornost	[mbar]	-1000
MAWP (za primjene prema CRN-u)	[bar]	16

Mehanički podaci

Težina	[g]	420
Materijali	Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)	
Spajanje senzora	spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj	
Procesni priključak	spoj navojem G 3/4 vanjski navoj	
Duljina L	[mm]	700

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Brtva: 1
-------------------	----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------