


Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE G3/4 L1400



1 Držič za fiksiranje za element za centriranje

CRN

Primjena

Dizajn	za senzore razine LR
Srednja temperatura [°C]	-40...200
Snaga tlaka [bar]	16
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	16

Mehanički podaci

Težina	[g]	780
Materijali		Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)
Spajanje senzora		spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak		spoj navojem G 3/4 vanjski navoj
Duljina L	[mm]	1400

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Brtnva: 1
-------------------	-----------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------