


Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE NPT L1200



1 Držač za fiksiranje za element za centriranje

Primjena

Dizajn	za senzore razine LR
Srednja temperatura [°C]	-40...200
Snaga tlaka [bar]	16
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000

Mehanički podaci

Težina [g]	645
Materijali	Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); dio za centriranje: PPS armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)
Spajanje senzora	spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak	spoj navojem 3/4\" NPT vanjski navoj
Duljina L [mm]	1200

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------