




Trostruka stezaljka procesnog adaptera

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 mjesto curenja



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Primjena

Dizajn	Sa udubljenjem za curenje
Snaga tlaka [bar]	25
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	25

Mehanički podaci

Težina [g]	203
Materijali	nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora	G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova	0,4 / 4

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------