


## Vijčana spojka s prekrivnim limom

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: regulator protoka 0,18 mm

## Primjena

|             |       |     |
|-------------|-------|-----|
| Snaga tlaka | [bar] | 630 |
|-------------|-------|-----|

## Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -10...60 |
|---------------------|------|----------|

## Testovi / odobrenja

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva o tlačnoj opremi | Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj. |
| Sigurnosne upute           | U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.     |

## Mehanički podaci

|                     |                                                                                      |      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Težina              | [g]                                                                                  | 76,3 |
| Materijali          | kućište utičnice: čelik (1,0718); površinske značajke: cink / nikal Sivo; Brtva: NBR |      |
| Spajanje senzora    | G 1/4                                                                                |      |
| Procesni priključak | M16 x 2 Minimes                                                                      |      |

## Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|