


Stezni adapter za procesne senzore

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150



- 1 utičnica
- 2 Stezaljka
- 3 nosivi element
- 4 stezni priključak, zakretni moment pritezanja 25...30 Nm
- 5 zaporna matica, zakretni moment pritezanja min. 25 Nm
- 6 sigurnosni kabel

EHEDG Certified

Primjena	
Dizajn	za higijenske primjene G 1/2, za senzor razine LMT104
Montaža	Zavrtanje stezaljkom
Mehanički podaci	
Težina [g]	174,5
Materijali	PEEK-GF30; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora	Ø 14 mm
Procesni priključak	spoj navojem G 1/2 stožac za brtvljenje
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.