


Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 Držač za fiksiranje za dio za centriranje

CRN

Primjena		
Dizajn		za senzore razine, LR205x, LRx020
Srednja temperatura	[°C]	-40...200
Snaga tlaka	[bar]	16
Vakuumska otpornost	[mbar]	-1000
MAWP (za primjene prema CRN-u)	[bar]	16
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1085
Materijali	Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Brtva: NBR armirano vlakno; Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301); dio za centriranje: PPS armirano vlakno	
Spajanje senzora	spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj	
Procesni priključak	spoj navojem G 3/4 vanjski navoj	
Duljina L	[mm]	2000
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Brtva: 1	
Dodatna oprema (opcionalno)	Element za centriranje koaksijalnih cijevi: 1, E43222	
Opaske		
Opaske	Kada se upotrebljava u uvjetima DNV GL-a, potrebno je postavljanje dodatnog komada za centriranje	
Količina pakiranja	1 kom.	