


Adapter na uvijanje za procesne senzore

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Brtva Aseptoflex Vario adapter
2 Brtveni rub senzor

EC 1935/2004 

Primjena

Snaga tlaka [bar] 50

Testovi / odobrenja

Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.

Mehanički podaci

Težina [g] 220,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L)
Spajanje senzora G 1/2 stožac za brtvljenje
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario
Površinske značajke Ra/Rz 0,4 / 4
vlažnih dijelova

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.