


Koaksijalna cijev za senzore razine

LR COAX TUBE NPT L2000



CRN

Primjena		
Dizajn		za senzore razine LR
Srednja temperatura	[°C]	-40...200
Snaga tlaka	[bar]	16
Vakuumska otpornost	[mbar]	-1000
MAWP (za primjene prema CRN-u)	[bar]	16
Mehanički podaci		
Težina	[g]	1120
Materijali		Koaksijalna cijev: nehrđajući čelik (1,4301/304); Držač za fiksiranje: nehrđajući čelik (1,4310 / 301); dio za centriranje: PPS armirano vlakno
Spajanje senzora		spoj navojem G 3/4 Unutarnji navoj
Procesni priključak		spoj navojem 3/4\" NPT vanjski navoj
Duljina L	[mm]	2000
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.