




Savitljive spojke za enkodere

COUPLING 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci

Težina	[g]	25,7
Dimenzije	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materijali		Aluminij
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm
Vanjski promjer D	[mm]	25
Unutarnji promjer 1	[mm]	10
Unutarnji promjer 2	[mm]	10
Dubina stezne glavine	[mm]	7
Stezni vijak	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Duljina	[mm]	24
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	8000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 0,5
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 0,3
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 4,0

Opaske

Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
	Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja	1 kom.