




Spojivi utikač

SSTGR120ALLFKZE

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	4,5...30 DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...125
Zaštita		IP 40

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	33 x 33 x 75
Materijali		Mjed presvučeno plastikom
Materijal ulivenog tijela		Mjed, presvučeno plastikom
Zaporna matica materijala		Mjed, presvučeno plastikom

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

lemljeni priključak: ...1 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x Bajonet, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, presvučeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvučeno plastikom



E60049

Spojivi utikač

SSTGR120ALLFKZE



Priključak

