




Savitljive spojke za enkodere

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci		
Težina	[g]	14,8
Dimenzije	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materijali		Aluminij
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 80 Ncm
Vanjski promjer D	[mm]	19
Unutarnji promjer 1	[mm]	4
Unutarnji promjer 2	[mm]	6
Dubina stezne glavine	[mm]	6
Stezni vijak	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Duljina	[mm]	22
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	8000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 0,4
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 0,25
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 3,5
Opaske		
Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C. Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.	
Količina pakiranja	1 kom.	