


Savitljive spojke za enkodere

COUPLING 19,2-6-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci

Težina [g]	18,1
Dimenzije [mm]	Ø 19 / L = 28
Materijali	Aluminij
Zakretni moment pritezanja [Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm
Vanjski promjer D [mm]	19
Unutarnji promjer 1 [mm]	6
Unutarnji promjer 2 [mm]	6
Dubina stezne glavine [mm]	6,5
Stezni vijak [mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Duljina [mm]	28
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	6000
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm]	± 0,4
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm]	± 0,25
Maks. kutno pomicanje [°]	± 4,0

Opaske

Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
	Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja	1 kom.