




Savitljive spojke za enkodere

COUPLING 25-6-6-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci

Težina	[g]	36,5
Dimenzije	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materijali		Aluminij
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm
Vanjski promjer D	[mm]	25
Unutarnji promjer 1	[mm]	6
Unutarnji promjer 2	[mm]	6
Dubina stezne glavine	[mm]	8
Stezni vijak	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Duljina	[mm]	32
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	6000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 0,5
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 0,35
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 4,0

Opaske

Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
	Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja	1 kom.