


Mjerni kotač

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Primjena

Dizajn

kaučuk

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-30...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

519

Unutarnji promjer

[mm]

10

Vanjski promjer

[mm]

159,16

Materijali

kotač: Aluminij; površinske značajke: PU

Zakretni moment pritezanja

[Nm]

3; (Ugradbeni vijak)

Površinska tvrdoća

60 Shore A

Opseg

[mm]

500

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.