


Savitljive spojke za enkodere

COUPLING 25-8-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci

Težina [g]	33,5
Dimenzije [mm]	Ø 25 / L = 32
Materijali	Aluminij
Zakretni moment pritezanja [Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm
Vanjski promjer D [mm]	25
Unutarnji promjer 1 [mm]	8
Unutarnji promjer 2 [mm]	10
Dubina stezne glavine [mm]	8
Stezni vijak [mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Duljina [mm]	32
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	6000
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm]	± 0,5
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm]	± 0,35
Maks. kutno pomicanje [°]	± 4,0

Opaske

Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
	Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja	1 kom.