


Mjerni kotač

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Primjena

Dizajn

glatka plastika

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-30...80

Mehanički podaci

Težina

[g]

61,5

Unutarnji promjer

[mm]

10

Vanjski promjer

[mm]

63,66

Materijali

kotač: Aluminij; površinske značajke: PU

Zakretni moment pritezanja

[Nm]

1,5; (Ugradbeni vijak)

Površinska tvrdoća

90 Shore A

Opseg

[mm]

200

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.