


Spojka opružnog diska

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Otkazani artikal



Mehanički podaci

Težina	[g]	31
Dimenzije	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materijali		Tlačno lijevani cink; PA
Vanjski promjer D	[mm]	30
Unutarnji promjer 1	[mm]	6
Unutarnji promjer 2	[mm]	8
Duljina L	[mm]	22
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	12000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 0,4
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 0,3
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 2,5

Opaske

Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C. Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja	1 kom.