


Električno izolacijska spojka pružne podloške

SPRING COUPLING 30-6-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci

Težina	[g]	30,5
Dimenzije	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materijali		Tlačno lijevani cink; PA
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm
Vanjski promjer D	[mm]	30
Unutarnji promjer 1	[mm]	6
Unutarnji promjer 2	[mm]	10
Dubina stezne glavine	[mm]	7
Stezni vijak	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Duljina	[mm]	22
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	12000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 0,4
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 0,3
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 2,5

Opaske

Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
	Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja	1 kom.