


## Električno izolacijska spojka pružne podloške

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)  
2 dubina der Klemmnabe

## Mehanički podaci

|                                   |         |                                           |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Težina                            | [g]     | 31,6                                      |
| Dimenzije                         | [mm]    | Ø 30 / L = 22                             |
| Materijali                        |         | Aluminij; PA                              |
| Zakretni moment pritezanja        | [Nm]    | pritezni vijci zakretnog momenta: 120 Ncm |
| Vanjski promjer D                 | [mm]    | 30                                        |
| Unutarnji promjer 1               | [mm]    | 6                                         |
| Unutarnji promjer 2               | [mm]    | 6                                         |
| Dubina stezne glavine             | [mm]    | 7                                         |
| Stezni vijak                      | [mm]    | M3 x 10 - ISO 4762 (2x)                   |
| Duljina                           | [mm]    | 22                                        |
| Maks. obrtaji, mehanički          | [U/min] | 12000                                     |
| Max. aksijalno poravnanje osovine | [mm]    | ± 0,4                                     |
| Maks. radijalno pomicanje osovine | [mm]    | ± 0,3                                     |
| Maks. kutno pomicanje             | [°]     | ± 2,5                                     |

## Opaske

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opaske             | Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.<br>Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum. |
| Količina pakiranja | 1 kom.                                                                                                                                                                                                                                                |