


Spojivi utikač

SSTGK120MKRFKSG



Električni podaci

Radni napon	[V]	4,5...30 DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...125
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	44,8
Dimenzije	[mm]	28 x 28 x 52
Materijali		Mjed presvučeno plastikom; PA 6.6 crno
Materijal ulivenog tijela		mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom
Zaporna matica materijala		Mjed, presvučeno plastikom / PA 6.6, presvučeno plastikom

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

lemljeni priključak: ...1 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvučeno plastikom
 Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: PA 6.6, presvučeno plastikom



E60123

Spojivi utikač

SSTGK120MKRFKSG



Priključak

