


**Utičnica s mogućnošću ožičenja**

SDOGK120--LFKSG


**Električni podaci**

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| Radni napon | [V] | 4,5...30 DC |
|-------------|-----|-------------|

**Radni uvjeti**

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -40...125 |
| Zaštita             |      | IP 67     |

**Mehanički podaci**


|                           |      |                                        |
|---------------------------|------|----------------------------------------|
| Težina                    | [g]  | 45                                     |
| Dimenzije                 | [mm] | 28 x 28 x 53                           |
| Materijali                |      | Mjed presvučeno plastikom; PA 6.6 crno |
| Materijal ulivenog tijela |      | mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom    |

**Opaske**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

**Električni priključak**
lemljeni priključak: ...1 mm<sup>2</sup>
**Električni priključak - utičnica**

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom





## Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOGK120--LFKSG

### Priključak

