


E60128



Spojivi utikač

SSTGK120MKRFKSG



Električni podaci

Radni napon [V] 4,5...30 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -40...125

Zaštita IP 67

Mehanički podaci

Težina [g] 45,2

Dimenzije [mm] 28 x 28 x 52

Materijali Mjed presvućeno plastikom; PA 6.6 crno

Materijal ulivenog tijela mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom

Zaporna matica materijala Mjed, presvućeno plastikom / PA 6.6, presvućeno plastikom

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.


Električni priključak

lemljeni priključak: ...1 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvućeno plastikom

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom; Zaključavanje: PA 6.6, presvućeno plastikom



E60128

Spojivi utikač

SSTGK120MKRFKSG



Priključak

