

Spojni kabel s utičnicom

ADOGK120MKR0050B12

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	4,5...30 DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	4454,4
--------	-----	--------

Dimenzije	[mm]	28 x 28 x 52
-----------	------	--------------

Materijali	Mjed presvučeno plastikom; PA 6.6 crno
------------	--

Materijal ulivenog tijela	mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom
---------------------------	-------------------------------------

Zaporna matica materijala	Mjed, presvučeno plastikom / PA 6.6, presvučeno plastikom
---------------------------	---

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGK120MKR0050B12


Električni priključak

Kabel: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvučeno plastikom

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: PA 6.6, presvučeno plastikom



Priključak

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo