


E60175



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAJ120MSLFGPG



Električni podaci

Radni napon	[V]	4,5...30 DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	69,4
Dimenzije	[mm]	37 x 20 x 53
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAJ120MSLFPKG

Električni priključak

lemljeni priključak: ...0,25 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M18, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

