


E60190



Spojni kabel s utičnicom

ADOGK170MSL005B17

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	4,5...30 DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	550
--------	-----	-----

Dimenzije	[mm]	28 x 28 x 52
-----------	------	--------------

Materijali		Mjed presvućeno plastikom; PA 6.6 crno
------------	--	--

Materijal ulivenog tijela		mjed / PA 6,6, presvućeno plastikom
---------------------------	--	-------------------------------------

Zaporna matica materijala		Mjed, presvućeno plastikom / PA 6.6, presvućeno plastikom
---------------------------	--	---

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Spojni kabel s utičnicom

ADOGK170MSL005B17


Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: Mjed, presvučeno plastikom

Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: mjed / PA 6,6, presvučeno plastikom; Zaključavanje: PA 6.6, presvučeno plastikom



Priključak

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto
screen =	zaslon