




Spajanje mijehova

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 dubina der Klemmnabe

Mehanički podaci		
Težina	[g]	33
Dimenzije	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materijali		prirubnica: 1.4404 (V4A/316L); U nastavku: 1.4571 (V4A/316Ti)
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 150 Ncm
Vanjski promjer D	[mm]	20
Unutarnji promjer 1	[mm]	10
Unutarnji promjer 2	[mm]	10
Dubina stezne glavine	[mm]	6,4
Stezni vijak	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Duljina	[mm]	29
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	10000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 0,4
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 0,25
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 4,0
Opaske		
Opaske		Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C.
		Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.
Količina pakiranja		1 kom.