




Spoj dvostrukom petljom

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV



Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-30...80
Mehanički podaci		
Težina	[g]	31,1
Materijali	adapter osovine: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); spoj dvostrukom petljom: PU	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	pritezni vijci zakretnog momenta: 100 Ncm
Vanjski promjer D	[mm]	29
Unutarnji promjer 1	[mm]	6
Unutarnji promjer 2	[mm]	10
Dubina stezne glavine	[mm]	9
Stezni vijak	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Duljina	[mm]	29
Maks. obrtaji, mehanički	[U/min]	3000
Max. aksijalno poravnanje osovine	[mm]	± 2
Maks. radijalno pomicanje osovine	[mm]	± 2
Maks. kutno pomicanje	[°]	± 10
Krutost torzijske opruge	[Nm/rad]	13
Opaske		
Opaske	Navedeni podaci primjenjuju se na spojke s navedenim provrtima glavine pri temperaturi okoline od 23 °C. Vrijednosti za radijalni, kutni i aksijalni pomak su maksimalne vrijednosti koje tijekom rada ne smiju istovremeno dostići svoj maksimum.	
Količina pakiranja	1 kom.	