


E61438



Opružni krak za enkodere

ENCODER SPRING ARM



1 radni raspon

Primjena

Dizajn za enkoder s prirubnicom stezaljke

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -30...60

Mehanički podaci

Težina [g] 527,1

Instrukcije za instalaciju može se postaviti s obje strane

Dimenzije [mm] 180 x 65,9 x 75

Vanjski promjer [mm] 300

Materijali Aluminij eloksirano; Opruga: nehrđajući čelik (1,4310 / 301)

Zakretni moment pritezanja [Nm] 4,3

E61438



Opružni krak za enkodere

ENCODER SPRING ARM

Maks. kutno pomicanje	[°]	45
Pokretačka sila	[N]	10...30

Opaske

Opaske	S ljestvicom
Količina pakiranja	1 kom.

dijagrami i grafikoni

Instrukcije za instalaciju

