


E70450



Spojni kabel

Edge-Gateway/Power cable M12



Primjena

Primjena

dovod napona za edgeGateway

Električni podaci

Radni napon

[V]

8...32 DC

Radni uvjeti

Temperatura skladištenja

[°C]

-40...105

Zaštita

IP 65

Mehanički podaci

Težina

[g]

111,5

Materijali

PBT-GF20

Opaske


Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B

Priključak



E70450



Spojni kabel

Edge-Gateway/Power cable M12

Električni priključak - utikač



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.