




Modul PCB sučelja AS

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Primjena

Primjena	Ugradbeno kućište
----------	-------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA]	< 50
Ugrađena nadzorna jedinica	da

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 2
---------------------	--------------------------

Ulazi

Broj digitalnih ulaza	2
Ulazni krug digitalnih ulaza	PNP
Napajanje senzora ulaza	AS-i
Napajanje napona [V]	24
Visoka ulazna struja [mA]	> 5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva	ne

Izlazi

Raspon napona DC [V]	AS-i
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	10
Osigurano protiv kratkog spoja	ne

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 20; (ovisno o kućištu)

Testovi / odobrenja

EMC	EN 50295
MTTF [godina]	855



Modul PCB sučelja AS

AS-i pcb 2-DI/1-DO

AS-i klasifikacija						
Verzija AS-i		2.11; 3.0				
Prošireni način adresiranja		da				
Profil AS-i		S-7.A.E				
Konfiguracija I/O AS-i	[hex]	7				
Identifikacijska šifra AS-i	[hex]	A.E				
Certifikat AS-i		75102				
Dodjela podatkovnih bitova		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		Oznaka	I-1 / O-1	I-2	-	-
Mehanički podaci						
Težina		[g]	54			
Prikazi / radni elementi						
Prikaz		Pogon		LED, Zeleno		
		Greška		LED, Crveno		
		Funkcija		LED, Žuto		
Opaske						
Količina pakiranja		1 kom.				
Električni priključak						
AS-i +	Smeđe					
AS-i -	Plavo					
I1	crno					
I2	crno					
O1	Crveno					