




Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela
sučelja AS

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 slika (primjer)



Primjena	
Primjena	distribucija napona sučelja AS-i i vanjski napon od 24 V u utičnicu M12
Električni podaci	
Zaštitna klasa	III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4
Izlazi	
Električna izvedba	AS-i; (24V)
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67
Mehanički podaci	
Težina [g]	89
Materijali	kućište: PBT / PC
Zakretni moment pritezanja [Nm]	1,65
Dodatna oprema	
Dodatna oprema (opcionalno)	brtvilo završetka plosnatog kabela:, E70413
	Termoretraktivna kapica:, E70113



Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela
sučelja AS


FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

Opaske	
Opaske	Plosnati kabel ne smije završiti u razdjelniku. Za brtvljenje upotrijebite brtvilo plosnatog kabela ili kapicu koja se smanjuje pri zagrijavanju.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm²

Poveznik: M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zakretni moment pritezanja: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +