




Distributer napajanja sučelja AS

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Primjena

Dizajn	AS-i / 24 V
--------	-------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	2
Dodatni dovod napona	[V]	24 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 65

Mehanički podaci


Težina	[g]	95,5
Materijali		PA 6.6; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Vijci: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Matica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); O-prsten: NBR; brtvilo plosnatog kabela: NBR

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: M12; kodiranje: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Funkcijsko uzemljenje