


Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FC Splitter AS-i 5 m UL



Električni podaci

Zaštitna klasa	III
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A]	4

Izlazi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	182,8
Materijali	kućište: PBT / PC; vijak: nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 1,65

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	brtvilo završetka plosnatog kabela:, E70413
	Termoretraktivna kapica:, E70113

Opaske

Opaske	Plosnati kabel ne bi smio završavati u razdjelniku. Za brtvljenje upotrijebite brtvilo plosnatog kabela ili kapicu koja se smanjuje pri zagrijavanju.
Količina pakiranja	1 kom.



Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS

FC Splitter AS-i 5 m UL

Električni priključak

Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključak



Smeđe	AS-i +
Plavo	AS-i -