


E70002



Spojni kabel s utikačem

ASTGH030MSS0005B03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Materijali	TPU
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	TPU
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E70002



Spojni kabel s utikačem

ASTGH030MSS0005B03

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo