




Spojni kabel

VSTA030MSS0002A02VDAB031--S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 30 x 39
-----------	------	--------------

Materijali		PUR
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		PUR
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Dodatna oprema


Isporuca obuhvata		vijak Ploča za etiketiranje
-------------------	--	--------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E70005




Spojni kabel

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano

