




Spojni kabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 30 x 39
Materijali		PUR
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata		vijak
		Ploča za etiketiranje

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E70006




Spojni kabel

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Električni priključak

Kabel: 15 m, PUR / PVC; 2 x

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste B DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano

