


Spojni kabel

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materijali		TPU
------------	--	-----

Materijal ulivenog tijela		TPU
---------------------------	--	-----

Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
---------------------------	--	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm






Spojni kabel

VDOGH040MSS0005A04STGH040MSS

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm

