E70023


Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E11381


Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Zaštitna klasa		III
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Materijali		TPU
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E70023


Spojni kabel

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

