


Spojni kabel

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Zaštitna klasa	III

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...90
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
Materijal ulivenog tijela	TPU
Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



E70027




Spojni kabel

VDOAF030MSS0002A03STGH030MSS

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano

